Racord rapid CK-1/8-PK-3

Numar piesa: 3563

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	2 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel de etansare
Pozitie de instalare	orice
Design	forma dreapta
Unitate de ambalare	10
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei Apa: filetul G este utilizabil doar cu inelul de etansare de tip OL ca accesoriu suplimentar
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere nominal	3.5 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Conector pneumatic 1	Filet exterior G1/8
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 4 mm pentru niplu de legatura cu Ø interior 3 mm cu piulita
Material piulita olandeza	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material pivot de insurubare	Aliaj de aluminiu forjat, eloxat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material inel de etansare	Ranforsat cu PA TPE-U (PU)