Placa interm. regulator LR-ZP-P-D-3

Numar piesa: 35968



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	ISO 5599-1
Functie integrata	Regulator de presiune
Structura constructiva	Piston
Domeniu de reglare a presiunii	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar 0 000032...174 000032
Presiune de intrare 1	14 bar 1.4 MPa 203 000032
Autorizare	UL - Recunoscut (OL)
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Greutate produs	1220 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Otel