Niplu furtun N-3/8-P-9

Numar piesa: 3609



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Latimea nominala	7.6 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel de etansare
Pozitie de instalare	orice
Design	forma dreapta
Unitate de ambalare	1
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.95 bar...16 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu de strangere max.	15 Nm
Greutate produs	8.77 g
Conector pneumatic 1	Filet exterior G3/8
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø interior 9 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aluminiu, anodizat