Cilindru burduf EB-215-155

Numar piesa: 36492



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	215
Ø de montare necesar	230 mm
Cursa	155 mm
Inaltime max., extins	230 mm
Unghi maxim de inclinare	30 deg
Decalaj max.	20 mm
Inaltime min. de montare	75 mm
Mod de functionare	cu simpla actiune
Presiune de lucru	0 bar...8 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Functionarea cu ulei nu este posibila
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-40 °C...70 °C
Forta de restabilire	200 N
Greutate produs	2300 g
Tipul de montare	cu filet interior
Conexiune pneumatica	G3/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material burduf	NR/BR
Material carcasa	Otel galvanizat