Ventil cu parghie oscilanta RW-3-M5

Numar piesa: 4031



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	3/2 normal inchis monostabil
Tip de actionare	mecanic
Debit nominal normal	80 l/min
Racord pneumatic de lucru	M5
Presiune de lucru	-0.95 bar...8 bar
Structura constructiva	Scaunul pistonului
Latimea nominala	2 mm
Tipul de comanda	direct
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Forta de actionare	14.5 N
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M5
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune