Robinet cu bila VZBM-1/4-RP-40-D-2-F03-B2B3

Numar piesa: 4405646

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Robinet cu bila cu 2 cai
Tip de actionare	mecanic
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conectare armatura	Rp1/4

Caracteristica	Valoare
Indicatorul pozitiei de comutare	Directia fantei = directia de curgere
Model de gaurire a flansei	F03
Ø interior	10 mm
Dimensiunea nominala DN	8
Functie de ventil	2/2
Directia de curgere	reversibil
Presiune nominala armatura PN	40
Cuplu de rupere la diferenta de presiune pentru presiune nominala armatura PN	3.2 Nm
Pe baza standardului	EN 10226-1 ISO 5211
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-:-] Gaze inerte Apa - lipsa vapori de apa lichide neutre
Temperatura medie	-20 °C...130 °C
Debit Kv	5.9 m3/h
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Material carcasa	Alama nichelat
Cod material carcasa	CW617N
Material garnituri	HNBR PTFE
Material bila	Alama cromat
Numar material bila	CW614N
Material arbore	Alama
Cod material arbore	CW614N
Greutate produs	412 g
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind echipamentele sub presiune
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune