Ventil electromagnetic MFH-2-M5

Numar piesa: 4573



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	2/2 monostabil inchis
Tip de actionare	electric
Debit nominal normal	75 l/min
Racord pneumatic de lucru	M5
Presiune de lucru	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Structura constructiva	Scaun-farfurie
Tip de revenire	arc mecanic
Latimea nominala	1.5 mm
Functia de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Actionare manuala	cu blocare
Tipul de comanda	direct
Directia de curgere	nu este reversibil
Timp de comutare oprit	5 ms
Timp de comutare pornit	6.2 ms
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-15 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-15 °C...40 °C
Tipul de montare	cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	M5
Conexiune pneumatica 2	M5