# Fus de arbore DARF-Q11-35/40

Numar piesa: 4835939

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | 35<br>40 |
| pentru Ø piston | Ø35<br>Ø40 |
| Structura constructiva | Fus de arbore |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 1 - stres redus la coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 350 g |
| Tipul de montare | cu orificiu de trecere si bucsa de centrare |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material suruburi | Otel, nichelat |