Placa racordare MHA4-AS-3-1/4

Numar piesa: 525227



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Greutate produs	310 g
Tip de fixare placa de racordare	cu orificiu de trecere
Tip de fixare ventil	cu filet interior
Conexiune pneumatica 1/33	G1/4
Conexiune pneumatica 2	Filet interior G1/4
Conector pneumatic 3/11	G1/4
Materialul placii de racordare	Zinc turnat sub presiune