Tub plastic PUN-V0-8X1,25-BL

Numar piesa: 525443

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	8 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	37 mm
Ø interior	5.7 mm
Raza min. de indoire	18 mm
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...0.7 MPa -0.95 bar...7 bar -13.775 000032...101.5 000032
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar -13.775 000032...145 000032
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: max. 0,6 MPa la max. 50 °C
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Material de testare la foc	UL94 V-0 (3mm) UL94 V-2 (0,75 mm)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-35 °C...60 °C
Nota referitoare la temperatura ambientala	utilizare nepresurizata pana la 90 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.031 000015
Conexiune pneumatica	pentru conector cu Ø exterior de 8 mm pentru niplu de legatura Ø interior 6 mm cu piulita olandeza pentru niplu de legatura cu Ø interior 6 mm
Culoare	albastru
Nota referitoare la vopsea	abatere de la culoarea standard din cauza ignifugarii
Duritate Shore	D 54 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-U (PU)