Ventuza vacuum ESS-60-GT-G1/4

Numar piesa: 525982



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Compensarea inaltimii suport de ventuza	6 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	75 mm
Latimea nominala	2.5 mm
Diametrul ventuzei	60 mm
Volum de aspiratie	11.3 cm3
Pozitie de instalare	orice
Forma de ventuza	rotund adanc
Presiune de lucru	-0.95 bar...0 bar
Presiunea nominala de functionare	-0.7 bar
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Forta de mentinere la presiune de lucru nominala	134 N
Forta transversala la presiunea de lucru nominala	37 N
Greutate produs	21 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Racord de vacuum	G1/4
Culoare	rosu maro
Duritate Shore	72 +/- 5
Material pivot de insurubare	Aliaj de aluminiu forjat
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	Vulkollan