Ventuza vacuum fara conector ESV-40-BT

Numar piesa: 526006



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Compensarea inaltimii suport de ventuza	9 mm
Raza min. a piesei de prelucrat	35 mm
Diametrul ventuzei	40 mm
Volum de aspiratie	9.8 cm3
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Burduf
Forma de ventuza	burduf rotund de 1,5 ori
Presiune de lucru	-0.95 bar...0 bar
Presiunea nominala de functionare	-0.7 bar
Mediu de operare	aer atmosferic conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-A1-L
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Forta de smulgere la 70 % vacuum	59 N
Forta de mentinere la presiune de lucru nominala	59 N
Forta transversala la presiunea de lucru nominala	22 N
Greutate produs	10.5 g
Tipul de montare	prin racordul de vid
Culoare	rosu maro
Duritate Shore	72 +/- 5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material ventuze	Vulkollan