Baterie de regulatoare LRB-3/8-D-O-K3-MINI

Numar piesa: 528971



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Seria	D
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Regulator cu membrana actionat direct cu alimentare continua cu presiune
Functia de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensarea presiunii prealabile cu ventilare secundara
Indicator de presiune	G1/8 pregatit
Presiune de lucru	1 bar...16 bar
Domeniu de reglare a presiunii	0.5 bar...12 bar
Histerezis max. de presiune	0.2 bar
Debit nominal normal	1600 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	1090 g
Tipul de montare	cu accesorii
Conector pneumatic 1	G3/8
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Materialul placii de racordare	Zinc turnat sub presiune
Material element de comanda	PA
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune