# Lubrificator MS6-LOE-1/2-U

Numar piesa: 529777

FESTO



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | 6 |
| Seria | MS |
| Pozitie de instalare | vertical +/- 5° |
| Structura constructiva | Lubrificator proportional standard |
| Cantitatea max. de umplere cu ulei | 80 cm3 |
| Protectie pahar | integrat ca si carcasa metalica |
| Presiune de lucru | 1 bar...16 bar |
| Debit minim pentru functia de lubrifiere | 50 l/min |
| Debit nominal normal | 7200 l/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Gaze inerte |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Este posibila functionarea cu ulei |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -10 °C...60 °C |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Temperatura medie | -10 °C...60 °C |
| Vascozitatea uleiului | ISO VG 32 |
| Temperatura ambianta | -10 °C...60 °C |
| Greutate produs | 810 g |
| Tipul de montare | optional:<br>Instalarea liniei<br>cu accesorii |
| Conector pneumatic 1 | G1/2 |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/2 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | Aluminiu turnat sub presiune<br>Aliaj de aluminiu forjat |