Ventil cu buton VHEF-PTCZ-M32-M-G18

Numar piesa: 5299706



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	3/2 deschis / inchis monostabil
Tip de actionare	manual
Latime	20 mm
Debit nominal normal	750 l/min
Racord pneumatic de lucru	G1/8
Presiune de lucru	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Structura constructiva	Scaun-farfurie
Tip de revenire	arc mecanic
Latimea nominala	5.6 mm
Functia de evacuare a aerului	droselizabil
Nota de aplicare	se actioneaza doar manual
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de comanda	pilotat
Alimentarea cu aer pilot	extern
Directia de curgere	reversibil
Suprapunere	Suprapunere zero
Presiunea de control	0.3 MPa...1 MPa 3 bar...10 bar
Presiune de control	43.5 000032...145 000032
Frecventa max. de comutare	0.5 Hz
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Forta de actionare	24.5 N

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	168 g
Tipul de montare	optional: Instalarea panoului frontal cu orificiu de trecere
Conexiune aer de control 12/14	M5
Conexiune aer de control 12	M5
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Conector pneumatic 3	G1/8
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Ranforsat cu PA
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat