Ventil parghie basculanta VHEF-VT-B32-N14

Numar piesa: 5300047



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	3/2 bistabil
Tip de actionare	manual
Latime	20 mm
Debit nominal normal	870 l/min
Racord pneumatic de lucru	1/4 NPT
Presiune de lucru	-0.095 MPa...1 MPa -0.95 bar...10 bar
Structura constructiva	Scaun-farfurie
Latimea nominala	6 mm
Functia de evacuare a aerului	droselizabil
Nota de aplicare	se actioneaza doar manual
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Actionare manuala	cu blocare
Tipul de comanda	direct
Directia de curgere	reversibil
Suprapunere	Suprapunere zero
Frecventa max. de comutare	0.5 Hz
Protectie la explozie	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Cuplu de actionare	1.9 Nm
Cuplu de deblocare	1 Nm
Forta max. la actionare	200 N
Forta transversala max. la actionare	140 N

Caracteristica	Valoare
Greutate produs	181 g
Tipul de montare	optional: Instalarea panoului frontal cu orificiu de trecere
Conector pneumatic 1	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/4 NPT
Conector pneumatic 3	1/4 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material capac	Ranforsat cu PA
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material parghie	ranforsat cu PA