Filtru MS6N-LF-1/4-ERM

Numar piesa: 531519



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	6
Seria	MS
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	40 µm
Purjare a condensului	rotire manuala
Structura constructiva	Filtru sinterizat cu separator centrifugal
Cantitate max. de condens	38 cm3
Protectie pahar	Protectie din plastic
Presiune de lucru	0 bar...20 bar
Debit nominal normal	2500 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4]
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	600 g
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Conector pneumatic 1	1/4 NPT
Conexiune pneumatica 2	1/4 NPT
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR
Material filtru	PE
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune PC
Material disc de separare	POM