Calota VMPA-KMS-H

Numar piesa: 533198

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Pe baza standardului	DIN 41652
Frecventa de conectare	50
Greutate produs	71 g
Conector electric	stecher / prize
Conector electric 1, functie	Partea fieldbus
Conector electric 1, design	unghiular
Conexiune electrica 1, tip de conectare	Priza
Conexiune electrica 1, iesire de cablu	inclinat
Conexiune electrica 1, tehnologie de conectare	Sub-D
Conexiune electrica 1, numar de pini/fire	25
Conexiune electrica 1, tip de montare	3x surub M3
Conexiune electrica 2, functie	Pagina de control
Conexiune electrica 2, tehnologie de conectare	Contacte de sertizare
Domeniu de tensiune de lucru CC	0 V...30 V
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Tensiunea nominala de functionare CA	3 V
Rezistenta la supratensiune	1 kV
Diametrul cablului	6 mm...12 mm
Tip de protectie	IP65 conform IEC 60529
Nota privind tipul de protectie	in stare asamblata
Temperatura ambianta	-25 °C...80 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Nota privind materialele	Conform RoHS
Nivel de poluare	3
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Material carcasa	PA
Culoarea carcasei	gri
Material piulita olandeza	PA
Material garnituri	CR NBR
Material contacte de cuplare	Aliaj de cupru aurit