Conector rapid QB-10-32-UNF-1/4-U

Numar piesa: 533269



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	0,098 "
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel de etansare
Pozitie de instalare	orice
Design	forma dreapta
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de functionare interval complet de temperatura	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 000032...145 000032
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Temperatura ambianta	0 °C...60 °C
Cuplu de strangere max.	1,11 FLB
Greutate produs	0,31 oz
Tipul de montare	Surub hexagonal exterior 1/2 Hexagonal la interior 3/32
Conector pneumatic 1	Filet exterior 10-32 UNF-2A
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 1/4"
Temperatura ambientala Fahrenheit	32 °F...140 °F
Inel de eliberare de culoare	gri
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Alama, nichelata
Material inel detasabil	POM
Material garnitura furtun	NBR
Material segment de prindere a furtunului	otel inoxidabil aliaj inalt