# Combinatie grup de preparare aer MSB4N-1/8-FRC8:J4M1

Numar piesa: 533977




## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | 4 |
| Seria | MS |
| Blocaj de actionare | Buton rotativ cu blocare integrata |
| Pozitie de instalare | vertical +/- 5° |
| Finete de filtrare | 5 µm |
| Purjare a condensului | complet automat |
| Structura constructiva | Regulator de filtru cu manometru<br>Lubrificator proportional standard |
| Functia de regulator | Presiune de iesire constanta<br>cu compensarea presiunii prealabile<br>cu ventilare secundara<br>cu comportament de curent invers |
| Protectie pahar | Protectie din plastic |
| Indicator de presiune | cu manometru |
| Presiune de lucru | 1.5 bar...12 bar |
| Domeniu de reglare a presiunii | 1 bar...12 bar |
| Debit nominal normal | 800 l/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-]<br>Gaze inerte |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura de depozitare | -10 °C...60 °C |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Clasa de puritate a aerului la iesire | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:4:-] |
| Temperatura medie | 5 °C...60 °C |
| Temperatura ambianta | 5 °C...60 °C |
| Greutate produs | 500 g |
| Tipul de montare | cu accesorii |
| Conector pneumatic 1 | 1/8 NPT |
| Conexiune pneumatica 2 | 1/8 NPT |
| Material carcasa | Aluminiu turnat sub presiune<br>PC |