Robinet cu bila VAPB-3/4-F-40-F03

Numar piesa: 534305

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Structura constructiva	Robinet cu bila cu 2 cai
Tip de actionare	mecanic
Principiul de etansare	slab
Pozitie de instalare	orice
Tipul de montare	Instalarea liniei
Conectare armatura	Rp3/4

Caracteristica	Valoare
Indicatorul pozitiei de comutare	Directia fantei = directia de curgere
Model de gaurire a flansei	F03
Dimensiunea nominala DN	20
Directia de curgere	reversibil
Presiune nominala armatura PN	40
Cuplu de rupere la diferenta de presiune pentru presiune nominala armatura PN	6 Nm
Cuplu de rupere la o diferenta de presiune de 1 MPa (10 bari, 145 psi)	5.1 Nm
Pe baza standardului	ISO 5211
Mediu	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:-:-:-] Gaze inerte Apa lichide neutre
Temperatura medie	-20 °C...150 °C
Debit Kv	41 m3/h
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Material carcasa	Alama nichelat
Cod material carcasa	2.0402 CW617N
Material garnituri	HNBR PTFE
Material bila	Alama cromat dur
Numar material bila	2.0402 CW617N
Material arbore	Alama
Cod material arbore	2.0401 CW614N
Greutate produs	500 g
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune