Filtru-regulator MS12N-LFR

Numar piesa: 535025

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	12
Seria	MS
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare Buton rotativ cu blocare integrata blocabil cu accesorii
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Structura constructiva	Regulator de filtru cu manometru
Indicator de presiune	cu manometru
Histerezis max. de presiune	0.4 bar
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat