Filtru MS4-LF-1/4-CUM

Numar piesa: 535654



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	4
Seria	MS
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	5 l'm
Purjare a condensului	rotire manuala
Structura constructiva	Filtru sinterizat cu separator centrifugal
Cantitate max. de condens	25 ml
Protectie pahar	integrat ca si carcasa metalica
Presiune de lucru	0 bar...14 bar
Debit nominal normal	1300 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaze inerte
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...60 °C
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [6:8:4]
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Greutate produs	349 g
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Conector pneumatic 1	G1/4
Conexiune pneumatica 2	G1/4
Nota privind materialele	Conform RoHS
Materialul placii de racordare	Aluminiu turnat sub presiune
Material garnituri	NBR
Material filtru	PE
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Aluminiu turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat

Caracteristica	Valoare
Material vizor	PA
Material disc de separare	POM