Fixare SMBZ-8-32/100

Numar piesa: 537806



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	8
Design	pentru tirant
Pozitie de instalare	orice
pentru Ø piston	Ø32 - Ø100
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-40 °C...120 °C
Cuplu de strangere	0.5 Nm
Greutate produs	14 g
Tipul de montare	prinsa cu clema
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Aliaj de aluminiu forjat, anodizat
Material suruburi	otel inoxidabil inalt aliat