# Set manometru DPA-40-16-MA-SET

Numar piesa: 540782



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Conform cu standardul | EN 837-1 |
| Dimensiune nominala, manometru | 27 |
| Structura constructiva | Manometru cu tub Bourdon |
| Tipul de montare | cu filet exterior |
| Presiune de lucru | 16 bar |
| Clasa de precizie de masurare | 4 |
| Tip de protectie | IP43 |
| Temperatura ambianta | 5 °C...60 °C |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Pozitie de instalare | orice |
| Conexiune pneumatica | R1/8 |
| Greutate produs | 16 g |