Uscator cu membrana LDM1-1-D-MAXI-600

Numar piesa: 543674



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Maxi
Seria	D
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Structura constructiva	Uscator cu membrana
Presiune de lucru	3 bar...12.5 bar
Debit nominal normal	600 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [1:3:1]
Coborare presiune punct de roua	20 K
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-20 °C...60 °C
Temperatura medie	2 °C...50 °C
Temperatura ambianta	2 °C...50 °C
Greutate produs	2450 g
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Conector pneumatic 1	G1
Conexiune pneumatica 2	G1
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune Aliaj de aluminiu forjat