# Placă verticală de alimentare VABF-S3-2-P1A3-G18

Numar piesa: 544435




## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Latime | 18 mm |
| Pe baza standardului | ISO 15407-1 |
| Pozitie de instalare | orice |
| Inseriere pneumatica pe verticala | Alimentare alternativa cu presiune pentru 1 |
| Presiune de lucru | -0.9 bar...10 bar |
| Debit nominal normal | 500 l/min |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - nu este afectat de coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tip de protectie | IP65<br>NEMA 4 |
| Temperatura ambianta | -5 °C...50 °C |
| Greutate produs | 146 g |
| Tip de fixare pentru inseriere pe verticala | pe placa de inseriere<br>pe placa individuala |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | Aluminiu turnat sub presiune |