Ventil baza LFR-D-MINI

Numar piesa: 546432



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Mini
Seria	D
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare
Pozitie de instalare	vertical +/- 5°
Finete de filtrare	40 ľm
Purjare a condensului	rotire manuala
Structura constructiva	filtru regulator fara manometru
Cantitate max. de condens	0,748 OZL
Protectie pahar	Cos metalic de protectie
Indicator de presiune	G1/8 pregatit
Presiune de lucru	13,8 Y25...240 Y25
Domeniu de reglare a presiunii	6,9 Y25...180 Y25
Histerezis max. de presiune	3 Y25
Debit nominal normal	118 CFM
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaze inerte
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-459620851 °F...-459620725 °F
Clasa de puritate a aerului la iesire	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gaze inerte
Temperatura medie	-459620851 °F...-459620725 °F
Temperatura ambianta	-459620851 °F...-459620725 °F
Greutate produs	14,4 oz
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Zinc turnat sub presiune PC