Articulatie tip furca SG-UNF3/8"-24-B

Numar piesa: 546540

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	UNF3/8-24
Pe baza standardului	DIN 71752 ISO 8140
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-40 °C...150 °C
Greutate produs	3,7 oz
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bolt	Otel galvanizat
Material furca	Otel galvanizat
Material piulita	Otel galvanizat