# Placa racordare VMPA2-AP-2-1-EMM-4

Numar piesa: 546805



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Latime | 42 mm |
| Lungime | 107.3 mm |
| Dimensiune grila | 21 mm |
| Numarul max. de pozitii de ventil | 2 |
| Presiune de lucru | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar |
| Presiunea de control | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - nu este afectat de coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambianta | -5 °C...50 °C |
| Greutate produs | 210 g |
| Conexiune pneumatica 2 | G1/8 |
| Conexiune pneumatica 4 | G1/8 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Materialul placii de racordare | Aluminiu turnat sub presiune |