Supapa evacuare rapida VBQF-U-G18-E

Numar piesa: 547531



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Functie de ventil	Exhaustare rapida
Selectare functie suplimentara	cu amortizor de zgomot
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Tipul de montare	insurubabil
Debit normal ventilare 0,6->0 MPa (6->0 bari, 87->0 psi)	1300 l/min
Debit nominal normal de ventilare 0,6->0,5 MPa (6->5 bari, 87->72,5 psi)	350 l/min
Presiune de lucru	0.5 bar...10 bar
Temperatura ambianta	-20 °C...80 °C
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune Zinc turnat sub presiune
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Latimea nominala	5 mm
Pozitie de instalare	orice
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Clasa 4 conform ISO 14644-1
Temperatura medie	-20 °C...80 °C
Nivel de presiune acustica	75 000007
Greutate produs	84.2 g
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material garnituri	NBR