Angrenajlcutie de vitezelreductorltransmisie EMGA-160-P-G5-SAS-140

Numar piesa: 552201



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiunea flansei reductorului	160 mm
Dimensiune flansa motor	140 mm
Joc de rasucire	0.1 deg
Tipul de reductor	Reductor planetar
Raportul de transmisie	5:1
Turatie de lucru max.	6500 1/min
Temperatura de functionare unitate actionare	-25 °C...90 °C
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Tip de protectie	IP54
Cuplu de iesire continuu	450 Nm
Momentul de inertie al reductorului	6.07 000018
Cuplu de iesire max.	720 Nm
Randament max.	98 %
Rigiditate la torsiune	38 000061
Greutate produs	18000 g
Interfata de iesire la unitatea de actionare	160G
Interfata reductor unitate de actionare	140A
Nota privind materialele	Conform RoHS