Regulator presiune LR-1/8-F

Numar piesa: 552420



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Blocaj de actionare	Buton rotativ cu blocare
Pozitie de instalare	orice
Structura constructiva	Regulator cu membrana cu alimentare continua cu presiune
Functia de regulator	Presiune de iesire constanta cu compensarea presiunii prealabile cu ventilare secundara
Indicator de presiune	G1/8 pregatit
Domeniu de reglare a presiunii	0.5 bar...12 bar
Presiune de intrare 1	1 bar...20 bar
Histerezis max. de presiune	0.2 bar
Debit nominal normal	420 l/min
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de depozitare	-10 °C...80 °C
Temperatura medie	-10 °C...80 °C
Temperatura ambianta	-10 °C...80 °C
Greutate produs	120 g
Tipul de montare	Instalarea panoului frontal cu accesorii
Conector pneumatic 1	G1/8
Conexiune pneumatica 2	G1/8
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aliaj de cupru