# Set burduf DADB-S1-50-S126-175

Numar piesa: 553485

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Ø exterior | 57 mm |
| Dimensiune | 50 |
| Gama de ridicare | 126 mm...175 mm |
| Prelungirea tijei de piston | 58 mm |
| Design | in jurul |
| Pozitie de instalare | orice |
| Structura constructiva | Burduf, set de montaj<br>cu evacuare a aerului prin conducte |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 3 - stres intens de coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Potrivit pentru productia de baterii Li-ion | Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 5% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele |
| Rezistenta la medii | Praf<br>Aschii<br>Uleiuri<br>Grasime<br>Benzina |
| Tip de protectie | IP54 |
| Temperatura ambianta | -10 °C...80 °C |
| Greutate produs | 89 g |
| Tipul de montare | cu stift filetat<br>cu filet interior |
| Conexiune pneumatica | G1/4 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material adaptoare | Ranforsat cu PA |
| Material garnituri | NBR |
| Material burduf | NBR |
| Material stift filetat | otel inoxidabil aliaj inalt |