Tub plastic PAN-8X1,25-SW

Numar piesa: 553914

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	8 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	43 mm
Ø interior	5.9 mm
Raza min. de indoire	22 mm
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1.5 MPa -0.95 bar...15 bar -13.775 000032...217.5 000032
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-30 °C...80 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.024 000015
Conexiune pneumatica	pentru conector cu Ø exterior de 8 mm pentru niplu de legatura Ø interior 6 mm cu piulita olandeza pentru niplu de legatura cu Ø interior 6 mm
Culoare	negru
Duritate Shore	D 55 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-A