Tub plastic PAN-6X1-GE

Numar piesa: 553931

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	6 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	32 mm
Ø interior	4 mm
Raza min. de indoire	14 mm
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1.9 MPa -0.95 bar...19 bar -13.775 000032...275.5 000032
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-30 °C...80 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.016 000015
Conexiune pneumatica	pentru racord cu Ø exterior de 6 mm pentru niplu de legatura Ø interior 4 mm cu piulita olandeza pentru niplu de legatura cu Ø interior 4 mm
Culoare	galben
Duritate Shore	D 55 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-A