Tub plastic PAN-12X1,75-GE

Numar piesa: 553934

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	12 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	64 mm
Ø interior	8.4 mm
Raza min. de indoire	29 mm
Proprietati ale furtunului	lant energetic adecvat
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1.7 MPa -0.95 bar...17 bar -13.775 000032...246.5 000032
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambianta	-30 °C...80 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.06 000015
Conexiune pneumatica	pentru racordul push-in cu Ø exterior de 12 mm
Culoare	galben
Duritate Shore	D 55 +/-3
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	TPE-A