# Placă regulator VABF-S2-2-R4C2-C-10

Numar piesa: 555778






## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Latime | 54 mm |
| Pe baza standardului | ISO 5599-2 |
| Pozitie de instalare | orice |
| Inseriere pneumatica pe verticala | Regulator de presiune pentru 2 si 4 |
| Functia de regulator | Presiune de iesire constanta<br>cu ventilare secundara |
| Selectare manometru | posibil |
| Domeniu de reglare a presiunii | 0.1 MPa...1 MPa<br>1 bar...10 bar<br>14.5 000032...145 000032 |
| Presiune de intrare 1 | 0.5 bar...10 bar<br>0.05 MPa...1 MPa<br>7.25 000032...145 000032 |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota referitoare la mediul de lucru/comanda | Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara) |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - nu este afectat de coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Tip de protectie | IP65<br>NEMA 4 |
| Temperatura ambianta | -5 °C...50 °C |
| Greutate produs | 1990 g |
| Tip de fixare pentru inseriere pe verticala | pe placa de inseriere<br>pe placa individuala |
| Racord manometru | cu clema de retinere |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material element de comanda | PA |
| Material carcasa regulator | Aluminiu turnat sub presiune |