# Bara de racordare VABM-C8-12E-G14-28-M1

Numar piesa: 557677



## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune grila | 12 mm |
| Numarul max. de pozitii de ventil | 28 |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 0 - nu este afectat de coroziune |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului | 0.6 Nm |
| Cuplu max. de strangere pentru montare pe perete | 5 Nm |
| Greutate produs | 1704 g |
| Conector pneumatic 1 | G1/4 |
| Conector pneumatic 3 | G1/4 |
| Conexiune pneumatica 5 | G1/4 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material bara de racordare | Aliaj de aluminiu forjat |