Tub plastic PLN-10X1,5-RT

Numar piesa: 558220

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Ø exterior	10 mm
raza de indoire relevanta pentru debit	57 mm
Ø interior	7 mm
Raza min. de indoire	22 mm
Presiune de lucru in functie de temperatura	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032
Indicatie referitoare la presiunea de lucru	Apa: max. 0,6 MPa la 0 - 50 °C
Autorizare	TÜV
Organizatia emitenta a certificatului	B 013277 0506 00
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Apa (lichida, fara gheata)
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Clasa de puritate a incaperii	Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1
Siguranta alimentara	vedeti informatii detaliate despre material
Temperatura ambianta	-30 °C...80 °C
Greutatea produsului in functie de lungime	0.0375 000015
Conexiune pneumatica	pentru conector cu Ø exterior de 10 mm
Culoare	rosu
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material furtun	PE