# Tub plastic PUN-H-3X0,5-GE

Numar piesa: 558298

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Ø exterior | 3 mm |
| raza de indoire relevanta pentru debit | 12 mm |
| Ø interior | 2.1 mm |
| Raza min. de indoire | 6 mm |
| Nota de aplicare | TPE-U pe baza de eter |
| Proprietati ale furtunului | lant energetic adecvat |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...0.6 MPa<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 000032...87 000032 |
| Presiune de lucru in functie de temperatura | -0.095 MPa...1 MPa<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 000032...145 000032 |
| Indicatie referitoare la presiunea de lucru | Apa: presiune de operare in functie de temperatura, vezi diagrama, max. 0,3 MPa la 0 - 60 °C |
| Autorizare | TÜV |
| Organizatia emitenta a certificatului | B 013277 0506 00 |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Apa (lichida, fara gheata) |
| Material de testare la foc | UL94 HB |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Potrivit pentru productia de baterii Li-ion | Metalele cu un continut de cupru, zinc sau nichel mai mare de 1% din masa sunt excluse de la utilizare. Sunt excluse nichelul din oteluri, suprafetele nichelate chimic, placile cu circuite imprimate, cablurile, conectorii tip stecher si bobinele |
| Clasa de puritate a incaperii | Element instalat static, fara posibilitate de evaluare semnificativa conform ISO 14644-1 |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Temperatura ambianta | -35 °C...60 °C |
| Greutatea produsului in functie de lungime | 0.0042 000015 |
| Conexiune pneumatica | pentru conector cu Ø exterior 3 mm |
| Culoare | galben |
| Duritate Shore | D 52 +/-3 |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material furtun | TPE-U (PU) |