Racord L NPQM-L-M5-Q6-P10

Numar piesa: 558705

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune	Standard
Latimea nominala	2.5 mm
Tip de garnitura la pivotul de insurubare	Inel de etansare
Design	Forma L
Unitate de ambalare	10
Structura constructiva	Principiul push-pull
Presiune de functionare interval complet de temperatura	-0.095 MPa...1.6 MPa -0.95 bar...16 bar -13.775 000032...232 000032
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Este posibila functionarea cu ulei
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	1 - stres redus la coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-20 °C...70 °C
Cuplu de strangere nominal	1 Nm
Toleranta fata de cuplul de strangere nominal	± 20 %
Greutate produs	11.9 g
Tipul de montare	Surub cu cap hexagonal SW9
Conector pneumatic 1	Filet exterior M5
Conexiune pneumatica 2	pentru furtun cu Ø exterior 6 mm
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material carcasa	Alama, nichelata
Material garnitura furtun	NBR