Modul cablare electrica VMPAL-EVAP-20-1

Numar piesa: 560965



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune ventil	20 mm
Numarul max. de pozitii de ventil	1
Numar maxim de bobine de ventil	1
Functie integrata	Alocarea functiei de ventil cu coduri de culoare
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	14 g
Culoarea carcasei	gri
Material carcasa	PA
Nota privind materialele	Conform RoHS