Modul cablare electrica VMPAL-EVAP-10-2-4

Numar piesa: 560968



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune ventil	10 mm
Numarul max. de pozitii de ventil	4
Numar maxim de bobine de ventil	8
Functie integrata	Alocarea functiei de ventil cu coduri de culoare
Tensiune nominala de functionare CC	24 V
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	3 - stres intens de coroziune
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambianta	-5 °C...50 °C
Greutate produs	29 g
Culoarea carcasei	negru
Material carcasa	PA
Nota privind materialele	Conform RoHS