# Cablu legatura NEBV-M8W4L-E-10-M8G3

Numar piesa: 562470

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Conform cu standardul | EN 61076-2-101<br>ISO 20401 |
| Afisajul starii de comutare | LED galben |
| Greutate produs | 170 g |
| Conector electric | 4 pini / 3 pini<br>priza inclinata / stecher drept<br>M8x1 / M8x1 |
| Domeniu de tensiune de lucru CC | 20.4 V...26.4 V |
| Capacitate de transport a curentului la 40 °C | 3 A |
| Lungime cablu | 10 m |
| Proprietate cablu | lant energetic adecvat |
| Raza min. de indoire a cablului | 35 mm |
| Diametrul cablului | 3.3 mm |
| Ansamblu cablu | 2 x 0,25 mm² |
| Tip de protectie | IP65<br>IP67 |
| Temperatura ambianta | -10 °C...50 °C |
| Marca CE (consultati Declaratia de conformitate) | conform directivei RoHS a UE |
| Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate) | conform reglementarilor RoHS din UK |
| Conformitatea LABS | VDMA24364-B2-L |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii |
| Material manta de cablu | TPE-U (PUR) |
| Material carcasa | TPE-U (PU) |
| Material contacte de cuplare | Alama<br>placat cu aur |
| Material manson de izolare | PVC |