Bobina VACC-S13-18-A1-1U

Numar piesa: 562890

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tip de actionare	electric
Pozitie de instalare	orice
Indicatorul pozitiei de comutare	nu
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare	H
Caracteristici bobina	24 V CC: 2,1 W 24 V CA: 50/60 Hz, putere de 2,1 VA
Fluctuatii de tensiune admise	-15 % / +10 %
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Greutate produs	210 g
Conector electric	Forma A Stecher conform EN 175301-803
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bobina	PA UP