Bobina VACC-S13-18-A1-2U

Numar piesa: 562891

Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Tip de actionare	electric
Pozitie de instalare	orice
Indicatorul pozitiei de comutare	nu
Ciclu de lucru	100%
Clasa de izolare	H
Caracteristici bobina	110 V CC: 1,8 W 110 V CA: 50/60 Hz, putere 1,8 VA
Fluctuatii de tensiune admise	-15 % / +10 %
Marca CE (consultati Declaratia de conformitate)	conform Directivei UE privind joasa tensiune
Marca UKCA (consultati Declaratia de conformitate)	conform reglementarilor UK privind echipamentele electrice
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	4 - Mediu coroziv deosebit de puternic
Conformitatea LABS	VDMA24364 zona III
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-20 °C...60 °C
Greutate produs	210 g
Conector electric	Forma A Stecher conform EN 175301-803
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bobina	PA UP