Ventil on/off MS9-EE-NG-V24-S-VS

Numar piesa: 562946

FESTO



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Seria	MS
Dimensiune	9
Dimensiune grila	90 mm
Structura constructiva	piston-glisant
Tip de actionare	electric
Principiul de etansare	slab
Functia de evacuare a aerului	nu se poate droseliza
Actionare manuala	cu blocare cu palpare
Tip de revenire	arc mecanic
Tipul de comanda	pilotat
Functie de ventil	3/2 normal inchis monostabil
Presiune de lucru	3.5 bar...16 bar
Debit nominal normal	18000 l/min
Debit nominal normal 2-3	14100 l/min
Ciclu de lucru	100%
Caracteristici bobina	24 V CC: 4,5 W
Mediu de operare	Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota referitoare la mediul de lucru/comanda	Posibilitatea operarii cu ulei (necesar pentru operare ulterioara)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Nota privind materialele	Conform RoHS
Conformitatea LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura medie	-10 °C...60 °C
Nivel de presiune acustica	93 000007
Tip de protectie	IP65
Temperatura ambianta	-10 °C...60 °C
Tipul de montare	optional: Instalarea liniei cu accesorii
Pozitie de instalare	orice
Greutate produs	2300 g
Conector pneumatic 3	G1

Caracteristica	Valoare
Conector electric	Forma A Stecher conform DIN EN 175301-803 design patrat
Material sertar cu piston	POM
Material garnituri	NBR
Material carcasa	Aluminiu turnat sub presiune