# Racord L CRQSL-3/8-3/8-U

Numar piesa: 565331

## Fisa de date

| Caracteristica | Valoare |
|---|---|
| Dimensiune | Standard |
| Latimea nominala | 0,335 " |
| Pozitie de instalare | orice |
| Design | Forma L |
| Unitate de ambalare | 1 |
| Structura constructiva | Principiul push-pull |
| Presiune de functionare interval complet de temperatura | -0.095 MPa...1.4 MPa<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 000032...203 000032 |
| Mediu de operare | Aer comprimat conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Clasa de rezistenta la coroziune KBK | 4 - Mediu coroziv deosebit de puternic |
| Conformitatea LABS | VDMA24364 zona III |
| Siguranta alimentara | vedeti informatii detaliate despre material |
| Temperatura ambianta | -20 °C...150 °C |
| Cuplu de strangere max. | 13,3 FLB |
| Greutate produs | 1,52 oz |
| Cabluri utilizabile | PFAN |
| Tipul de montare | Surub hexagonal exterior 45/64 |
| Conector pneumatic 1 | Filet exterior 3/8 NPTF |
| Conexiune pneumatica 2 | pentru furtun cu Ø exterior 3/8" |
| Temperatura ambientala Fahrenheit | -4 °F...302 °F |
| Nota privind materialele | Conform RoHS |
| Material carcasa | otel inoxidabil inalt aliat |
| Material inel detasabil | otel inoxidabil aliaj inalt |
| Material garnitura furtun | FPM |
| Material segment de prindere a furtunului | otel inoxidabil aliaj inalt |