Bara de racordare VABM-L1-10AS-M5-7

Numar piesa: 566527



Fisa de date

Caracteristica	Valoare
Dimensiune grila	10.5 mm
Numarul max. de pozitii de ventil	16
Presiune de lucru	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Autorizare	RCM Mark c UL us - recunoscut (OL)
Clasa de rezistenta la coroziune KBK	2 - Solicitare moderata din cauza coroziunii
Conformitatea LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cuplu de strangere max., montare pe sina omega	1.5 Nm
Cuplu de strangere max. la fixarea ventilului	0.45 Nm
Cuplu max. de strangere pentru montare pe perete	3 Nm
Greutate produs	66 g
Conector pneumatic 1	M5
Conector pneumatic 3	M5
Conexiune pneumatica 5	M5
Nota privind materialele	Conform RoHS
Material bara de racordare	Aliaj de aluminiu forjat